

tesa® Moon White Porte-gobelet, autoadhésif, métal enduit de poudre



Information Produit

BNR 40576

Description produit

Pratique et décoratif : Gobelet en verre satiné avec support en blanc mat élégant. Un bel accessoire pour le style industriel ou le style scandinave. Convient également à la salle de bains de style neutre et urbain. Rangement facile du dentifrice et de la brosse à dents à proximité du lavabo. La technologie de fixation tesa® Power Kit permet une fixation propre, confortable et sans perçage. Adhère au carrelage, à la pierre, au verre, et bien d'autre, sans laisser de trou. Lorsque le support est retiré, il ne laisse aucune trace sur le mur. Avec l'adaptateur BK20 correspondant, le porte-gobelet peut être réutilisé à tout moment.

Caractéristiques

- Porte-gobelet avec technologie tesa® Power.Kit (solution de fixation adhésive tout-en-un)
- Design organique harmonieusement arrondi, métal thermolaqué blanc mat, inox, gobelet en verre dépoli
- Accessoire parfait pour les salles de bains au design de style industriel ou scandinave
- Adhère aux tuiles vernissées, au métal, à la pierre naturelle, au marbre, au béton, au bois, au verre et à de nombreux types de plastiques
- Ne convient pas pour le plâtre, le papier peint, les plastiques tels que PP, PE, PTFE et d'autres surfaces au revêtement antiadhésif
- Fixation murale fiable, facile et propre à installer, aucun perçage nécessaire, amovible sans endommager la surface
- Réutilisable après démontage avec un nouvel adaptateur BK20 – adaptateur également disponible séparément
- Dimensions du produit : 50 mm x 65 mm x 53 mm

Application

Fixation

1. Nettoyer la surface
2. Décollez le film protecteur de l'adaptateur
3. Fixez l'adaptateur au mur
4. Remplissez de colle l'adaptateur avec l'applicateur de colle
5. Laissez durcir pendant 12 heures
6. Montez l'accessoire sur l'adaptateur à l'aide d'une clé Allen

Démontage

1. Démontez l'accessoire se trouvant sur l'adaptateur
2. Retirez les adaptateurs avec une clé à molette
3. Si nécessaire, enlevez les résidus adhésifs avec un grattoir à verre



tesa[®] Moon White Porte-gobelet, autoadhésif, métal enduit de poudre

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|------|
| • Type de masse adhésive | Silane modified polymer | • Résistant aux éclaboussures | oui |
| • Forme de crochet | Rond | • Tenue de fixation jusqu'à | 6 Kg |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|
| • Batterie incluse | non | • Retrait sans résidus | oui |
| • Design series | tesa [®] MOON | • Réutilisable | oui |
| • Lavable en machine | non | • Réutilisable avec | Adapter BK20 |
| • Matériau | Métal enduit de poudre, Verre dépoli | • Sans solvant | oui |
| • Piles requises | non | • Shape of wall piece | Ronde |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Surfaces appropriées | tuiles vernissées, Bois lisse, La plupart des plastiques, Verre, Béton, Métal, Marbre, Pierre |
| • Résistant aux UV | oui | • Temps de durcissement | 12 hour(s) |

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>