

Kupfer ja ja ja

tesa® Ersatzadapter-Satz BK 23-2

Produkt Information

40358

Produktbeschreibung

Mit dem Ersatzadapter-Set von tesa® können z.B. Haltegriffe aus der tesa® Produktserie Loxx problemlos neu montiert werden.

Produktmerkmale

- · Leicht anzubringen und abzunehmen
- · Klebt auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Zement, Holz, Glas und vielen Arten von Kunststoff
- · Nicht anwendbar auf Tapete, Stuck und anderen Oberflächen mit Antihaft-Beschichtung
- · Kann spurlos entfernt werden
- Paket enthält: 2 x Adapter, 1 x Klebstoff-Applikator mit leistungsfähigem Klebstoff, 1 x aufsteckbare Dosierhilfe
- Produktmaße: Durchmesser 39mm, Höhe 17mm, Bolzenlänge 13mm
- Metallplatte, 13mm M6 (glatt, kein Draht) äußerer Draht

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Klebmasse Silane modified polymer

Eigenschaften / Leistungswerte

•	Anwendungsbereich	Badezimmer	•	Material
•	Aushärtungszeit	12 hour(s)	•	Rückstandsfrei entfernbar
•	Chemikalienbeständigkeit	nein	•	UV-beständig
•	Geeignete Untergründe	glasierte Fliesen,	•	Wiederverwendbar
		Glattes Holz, Die		
		meisten Kunststoffe,		

Glas, Beton, Metall, Marmor, Stein

Lösemittelfrei ja



tesa® Ersatzadapter-Satz BK 23-2

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

