

tesafilm® Eco & Crystal Mini Dispenser

Produkt Information



59038, 59039

Produktbeschreibung

tesafilm® aus recycelten PET-Flaschen (Folienträger) - stark klebend und voll transparent, gut geeignet zum Kleben, Verpacken, Befestigen, Dekorieren oder Reparieren. tesafilm Rolle mit praktischem Handabroller aus 100% Recycling-Plastik (Gehäuse).

Produktmerkmale

- Nachhaltige Aspekte: Das Trägermaterial besteht zu 90% aus wiederaufbereiteten PET-Flaschen
- Klare Qualität: Voll transparent mit starker Klebkraft - nahezu unsichtbar auf vielen Untergründen
- Leistungsstark: Der Klebefilm ist reißfest und behält die Klebeleistung über einen langen Zeitraum
- Rollt leise ab: Das Klebeband löst sich leise von der Rolle - für eine geräuscharme Verwendung
- Einfache Anwendung: Kompatibel mit allen tesafilm® Abrollern - tesafilm Mini Abroller liegt bei
- 90% Recyclinganteil: validiert nach UL2809-2 (ECVP Environmental Claim Validation Procedure)
- Rezyklierbarkeit geprüft nach INGEDE-Methode 12: Beeinträchtigt die Aufbereitung der Kartontage nicht

Eigenschaften / Leistungswerte

• Lösemittelfrei	ja	• Rollenbreite max.	19 mm
• Material	Recyceltes PS (Polystyrol)	• Wellenschliffmesser	ja
• Max. Kerndurchmesser	1	• Wiederverwendbar	ja
• Max. Rollenlänge	10 m		

Zertifikate

Zertifiziert gemäß
INGEDE12

tesafilm® Eco & Crystal Mini Dispenser

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=59032MD>