



tesa® 6037

Información De Producto

Dispensador de sobremesa Semi-automático

Descripción del producto

tesa® 6037 es un dispensador que permite ajustar la longitud deseada de cinta. Diseñado para el sellado de pequeños paquetes. Su tamaño compacto asegura una buena estabilidad sin necesidad de tener que ser atornillado a la mesa de trabajo. La longitud de cinta preseleccionada es dispensada presionando la palanca. La cinta se corta con una cuchilla de diente de sierra al reitarla. La longitud maxima de cinta que se puede ajustar es de 10 cm. El soporte del mandril admite rollos con mandril de 1" y de 3" de diametro.

Aplicaciones

Para insertar el rollo de cinta tesa, retire primero la pieza de plástico azul que continene la cuchilla, coloque la cinta adhesiva con el adhesivo boca abajo sobre el rodillo metalico mas grande y a continuación pase la cinta por debajo del tensor de plastico azul. Coloque de nuevo la pieza azul con la cuchilla de corte y el dispensador tesa® 6037 ya está listo para ser usado. Aflojando el tornillo de la palanca de transporte, puede moficficar la posición de la palanca y en consecuencia la longitud predeterminada de la cinta.

Propiedades / Valores de rendimiento

• Ancho de rollo máx.	30 mm	• Gramaje	1400 g
• Diámetro máximo del rollo	140 mm	• Modo de operación	manual
• Fijado le longitud	100 mm	• Tipo de aplicación	multifuncional

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=06037>