



tesa® LAVAA keskmise suurusega dušikorv, iseliimuv, mattmust kvaliteetne plast



Toote Teave

BNR 40516

Toote kirjeldus

Mattmust tesa® Lavaa dušikorv annab igale vannitoale moodsa väljanägemise. Paigaldamisel kasutatakse iseliimuvat lahendust tesa® Powerstrips Waterproof, mis ei vaja puurimist. Selle tugeva ja vastupidava lahenduse kandevõime on kuni 3 kg. Riiulil on ka avad vee äravooluks, hoides pesuvahendite pudelid kuivad. Kuna korvi on lihtne paigaldada, saab seda igal ajal puhastamiseks eemaldada. Tesa® Powerstrips Waterproof on välja töötatud spetsiaalselt esemete kinnitamiseks märgades kohtades ja selle eemaldamisel ei jää jälgi. Korvi saab uuesti paigaldada, kasutades tesa® Powerstrips Waterproof XL-kinnitusribasid.

Funktsioonid

- Kleepribad: Kiire, puhas ja lihtne paigaldamine tesa® Powerstrips Waterproofi tehnoloogia abil, mis on välja töötatud spetsiaalselt esemete paigaldamiseks märgades kohtades.
- Keskmise suurusega ristkülikukujuline korv, mis on mõeldud duši ja vanni jaoks – stiilne ja praktiline viis hoida tualetitarbed käeulatuses.
- Värvikontseptsioon: Mattmust dušikorv on ideaalne tarvik, mis sobib kokku mustvalge disainiga või paistab silma üheosalise riiulina.
- Valmistatud kvaliteetsest vastupidavast plastist. Korvil on avad, kus vesi saab välja voolata, nii jäävad pudelid kuivaks.

Kiire, puhas ja lihtne paigaldamine tesa® Powerstrips Waterproofi tehnoloogia abil: Niiskuskindel, vastupidav kinnitus, eemaldamisel ei jää jälgi

- Probleemivaba: Puurida ei ole vaja, eemaldada saab pinda kahjustamata, ideaalne lahendus üürikorteritesse
- Veekindel ja vastupidav: Kandevõime on kuni 3 kg, isegi märjana.
- Paigaldatav glasuuritud plaatidele, marmorile, metallile, klaasile, puidule ja plastile (ABS, PS, akrüülklaas)
- Ei sobi paigaldamiseks kivile, tsemendile, tapeedile, kipsile, emailakile ega plastidele, nagu PP, PE ja PTFE.
- Mõõtmed: 260 mm x 130 mm x 110 mm

Rakendused

Paigaldamine

1. Puhastage pind alkoholi või silikoonivaba klaasipuhastusvedelikuga.
2. Kandke veekindel krunt krundipaberiga pinnale. Oodake 10 sekundit, et krunt aurustuks.
3. Kinnitage Powerstrips®-id karbi alusplaadile ja vajutage tugevalt 5 sekundit.
4. Eemaldage Powerstrip®-idelt kaitsekile.
5. Asetage korv pinnale – vajutage tugevalt suunaga seina poole.
6. Libistage korvi ülespoole ja eemaldage see alusplaatidelt. Vajutage alusplaati tugevalt vähemalt 5 sekundit.
7. Asetage korv alusplaadile ja libistage alla, kuni see klõpsatab õigele kohale.

Demonteerimine

1. Libistage korvi ülespoole ja eemaldage see alusplaatidelt.
2. Kõigepealt venitage Powerstrip®-i lipikut umbes 3–5 cm-ni. Hoidke alusplaati paigal, ärge suruge sellele peale, ja venitage Powerstrip®-i pinnaga paralleelselt (ärge tõmmake riba pinnast eemale, sest Powerstrip® võib rebeneda).



tesa® LAVAA keskmise suurusega dušikorv, iseliimuv, mattmust kvaliteetne plast

Toote Teave

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Liimi tüüp	sünteeskummi	• Splashproof	jah
• Kandejõud kuni	3 Kg		

Omadused / jõudlusväärtused

• Curing time	12 hour(s)	• Korduvkasutatav koos	Powerstrips
• Disainiseeria	tesa® LAVAA		Waterproof XL
• Dishwasher safe	jah	• Lahustivaba	jah
• Jäägivaba eemaldus	jah	• Materjal	ABS-plast
• Kemikaalikindlus	ei	• Ohtlik materjal	jah
• Korduvkasutatav	jah	• Sobivad pinnad	Glazed Tiles, Sile puit, Enamik liiki plaste, Klaas, Metall, Marmorist
		• UV-kiirguskindel	ei

Lahtiütlus

tesa® tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värsket teavet vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>