



tesa® BABOO kaaneta hoiukarp, iseliimuv, mattvalge kvaliteetne plast



Toote Teave

BNR 40520

Toote kirjeldus

tesa® Baboo karp on praktiline hoiulahendus, mida saab hõlpsasti paigaldada liimitehnoloogia tesa® Powerstrips Waterproof abil, mis ei vaja puurimist. See kaaneta karp hoiab korras kõikvõimalikud vannitoatarbed või muudab kõrgemad esemed kättesaadavaks ja kergesti ligipääsetavaks. Karp on valmistatud mattvalgest kvaliteetsest plastist ja sobib iga vannitoastiliga. Pakis olevad kleepribad tesa® Powerstrips Waterproof XL tagavad veekindla kinnituse. Nende kandevõime on kuni 3 kg. Kleepribad on kergesti jääkideta eemaldatavad. Karpi saab uuesti paigaldada, kasutades tesa® Powerstrips Waterproof XL-kinnitusribasid.

Funktsioonid

- Hoiukarp tesa® Powerstrips Waterproofi tehnoloogiaga (kõik ühes iseliimuv paigalduslahendus), kandevõime on kuni 3 kg.
- Kaaneta karp pakub ruumi juukseharjade, meigipintslite ja muude esemete hoiustamiseks.
- Moodne disain, mattvalge kvaliteetsest plastist karp.
- Ruumisäästlik vannitoa hoiulahendus, mis aitab hoida vannitoatarbed korras ja kergesti kättesaadavad.

Usaldusväärne ja vastupidav seinakinnitus, lihtne, puhas ja kiire paigaldada, puurimine ei ole vajalik, eemaldatav ilma jälgedeta, ei tekita pinnakahjustusi.

- Kleebitav glasuuritud plaatidele, marmorile, metallile, klaasile, puidule ja plastile (ABS, PS, akrüülklaas).
- Ei sobi paigaldamiseks kivile, tsemendile, tapeedile, kipsile, emailakile ega plastidele, nagu PP, PE ja PTFE.
- Pärast eemaldamist on korduskasutatav uute tesa® Powerstrips Waterproof XL-kinnitusribadega, mis on saadaval eraldi täitepakendina.
- tesa® Baboo karbid on saadaval eri suurustes.
- Toote mõõtmed: 86 mm x 110 mm x 80 mm

Rakendused

Paigaldamine

1. Puhastage pind alkoholi või silikoonivaba klaasipuhastusvedelikuga.
2. Kandke veekindel krunt krundipaberiga pinnale. Oodake 10 sekundit, et krunt aurustuks.
3. Kinnitage Powerstrip®-id karbi alusplaatidele ja vajutage tugevalt vähemalt 5 sekundit.
4. Eemaldage Powerstrip®-idelt kaitsekile.
5. Asetage karp seinale – vajutage tugevalt suunaga seinale poole.
6. Libistage karpi ülespoole ja eemaldage see alusplaatidelt. Vajutage alusplaate tugevalt vähemalt 5 sekundit.
7. Asetage karp alusplaadile ja libistage alla, kuni see klõpsatab õigele kohale.

Demonteerimine

1. Libistage karpi ülespoole ja eemaldage see alusplaatidelt.
2. Kõigepealt venitage Powerstrip®-i lipikut umbes 3–5 cm-ni. Hoidke alusplaati paigal, ärge suruge sellele peale, ja venitage Powerstrip®-i pinnaga paralleelselt (ärge tõmmake riba pinnast eemale, sest Powerstrip® võib rebeneda).



tesa® BABOO kaaneta hoiukarp, iseliimuv, mattvalge kvaliteetne plast

Toote Teave

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|------------------|--------------|---------------|-----|
| • Liimi tüüp | sünteeskummi | • Splashproof | jah |
| • Kandejõud kuni | 3 Kg | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------------|-------------|------------------------|--|
| • Curing time | 12 hour(s) | • Korduvkasutatav koos | Powerstrips |
| • Disainiseeria | tesa® BABOO | | Waterproof XL |
| • Dishwasher safe | ei | • Lahustivaba | jah |
| • Jäägivaba eemaldus | jah | • Materjal | Plast-, Bambus |
| • Kemikaalikindlus | ei | • Ohtlik materjal | jah |
| • Korduvkasutatav | jah | • Sobivad pinnad | Glazed Tiles, Sile puit, Enamik liiki plaste, Klaas, Metall, Marmorist |
| | | • UV-kiirguskindel | ei |

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värsket teavet vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>