



tesa® 60151

Toote Teave



Klaasi nakkekrunt

Toote kirjeldus

Klaasi nakkekrunt tesa® Adhesion Promoter võimaldab parandada tesa® ACX^{plus}i teipide naket klaasiga.

Rakendused

Ainult klaasi jaoks. Ei soovitata kasutada lakitud või kiletatud klaasil.
Võimaldab parandada ühendustugevust ja vältida klaasi niiskumist.

Omadused / jõudlusväärtused

• Konsistents	vedelik	• Tihedus	0.81 g/cm ³
• Laotusmäär ligikaudu	15 m ² /l	• Viskoossus	2.5 mPa s
• Tahkised	0.5 %		

Lisateave

Enne tesa® Adhesion Promoter 60151 kandmist klaasile tuleb ühenduspind puhastada tolmust, määrdest, õlist, niiskusest ja muudest saasteainetest.

Puhastage aluspinda ebemevaba lapi ja sobivate lahustite, nt etanooli või isopropanooliga.

Seejärel katke kogu ühenduspind õhukeselt nakkekrundiga tesa® Adhesion Promoter 60151. Nakkekrundi saab peale kanda ebemevaba riide, harja, paigalduspliatsi või viltpaigaldiga. Parimate tulemuste saavutamiseks eemaldage ülearune krunt teise/puhta ebemevaba riidega.

Oodake 30 sekundit kuni 5 minutit, et lahustid auruksid.

Kaitske ettevalmistatud pinda kuni tesa® ACX^{plus}i teibi paigaldamiseni saastumise eest.

Ühendamiseks avatud aeg on 5–15 minutit.

Säilib toatemperatuuril originaalpakendis 12 kuud.

Lisateavet vaadake materjalide ohutuskartidelt (MSDS).

<http://www.tesa.com/company/safety/msds>

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=60151>