

tesa® BABOO eriti suur kaanega hoiukarp, iseliimuv, bambus ja mattvalge kvaliteetne plast



Tooteteave
BNR 40524

Toote kirjeldus

Eriti suure tesa® Baboo karbi jaoks saab kasutada kergesti paigaldatavat tesa® Powerstrips Waterproofi tehnoloogiat, mis ei vaja puurimist. Bambus ja kvaliteetne mattvalge plast rõhutavad linlikku kujundust. See vaheseinaga hoiukarp hoiab vannitoatarbed korras. tesa® Powerstrips Waterproof on võimas ja veekindel liimainega lahendus, mille kandevõime on kuni 3 kg. Kleepribad on kergesti eemaldatavad ega jäta jälgi. tesa® Baboo karbid on saadaval eri suurustes, võimaldades kombineerida ja sobitada, et saavutada vannitoas täielik ruumisäästlik hoiulahendus. Karpi saab uuesti paigaldada, kasutades tesa® Powerstrips Waterproof XL-kinnitusribasid.

Funktsioonid

- Hoiukarp tesa® Powerstrips Waterproofi tehnoloogiaga (kõik ühes iseliimuv paigalduslahendus) kannab kuni 3 kg kaaluvaid esemeid.
- Eriti suur kaanega karp pakub piisavalt ruumi suuremate tualetitarvete hoiustamiseks, liigutatav vahesein karbi sisu organiseerimiseks.
- Moodne disain, linlik materjalide kombinatsioon: naturaalne bambusest kaas koos mattvalge kvaliteetsest plastist karbiga.
- Ruumisäästlik vannitoa hoiulahendus, mis aitab hoida vannitoatarbed korras ja kergesti kättesaadavad.

Usaldusväärne ja vastupidav seinakinnitus, lihtne, puhas ja kiire paigaldada, puurimine ei ole vajalik, eemaldatav ilma jälgedeta, ei tekita pinnakahjustusi.

- Kleebitav glasuuritud plaatidele, marmorile, metallile, klaasile, puidule ja plastile (ABS, PS, akrüülklaas).
- Ei sobi paigaldamiseks kivile, tsemendile, tapeedile, kipsile, emailakile ega plastidele, nagu PP, PE ja PTFE.
- Pärast eemaldamist on korduskasutatav uute tesa® Powerstrips Waterproof XL-kinnitusribadega, mis on saadaval eraldi täitepakendina.
- tesa® Baboo karbid on saadaval eri suurustes.
- Toote mõõtmed: 242 mm x 160 mm x 102 mm

Rakendused

Paigaldamine

1. Puhastage pind alkoholi või silikoonivaba klaasipuhastusvedelikuga.
2. Kandke veekindel krunt krundipaberiga pinnale. Oodake 10 sekundit, et krunt aurustuks.
3. Kinnitage Powerstrip®-id karbi alusplaatidele ja vajutage tugevalt vähemalt 5 sekundit.
4. Eemaldage Powerstrip®-idelt kaitsekile.
5. Asetage karp seinale – vajutage tugevalt suunaga seina poole.
6. Libistage karpi ülespoole ja eemaldage see alusplaatidelt. Vajutage alusplaate tugevalt vähemalt 5 sekundit.
7. Asetage karp alusplaatidele ja libistage alla, kuni see kohale klõpsatab.

Demonteerimine

1. Libistage karpi ülespoole ja eemaldage see alusplaatidelt.
2. Kõigepealt venitage Powerstrip®-i lipikut umbes 3–5 cm-ni. Hoidke alusplaati paigal, ärge suruge sellele peale, ja venitage Powerstrip®-i pinnaga paralleelselt (ärge tõmmake riba pinnast eemale, sest Powerstrip® võib rebeneda).

tesa® BABOO eriti suur kaanega hoiukarp, iseliimuv, bambus ja mattvalge kvaliteetne plast

Tooteteave

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Liimi tüüp	sünteeskummi	• Kandejõud kuni	3 Kg
• Eriomadused	koos vaheseinaga	• Splashproof	jah

Omadused / jõudlusväärtused

• Curing time	12 hour(s)	• Korduvkasutatav koos	Powerstrips
• Disainiseeria	tesa® BABOO		Waterproof XL
• Dishwasher safe	ei	• Lahustivaba	jah
• Jäägivaba eemaldus	jah	• Materjal	Plast-, Bambus
• Kemikaalikindlus	ei	• Ohtlik materjal	jah
• Korduvkasutatav	jah	• Sobivad pinnad	Glazed Tiles, Sile puit, Enamik liiki plaste, Klaas, Metall, Marmorist
		• UV-kiirguskindel	ei

Lahtiütlus

tesa® tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=40524>