



tesa® Baboo Säilytyslaatikko M, itsekiinnittyvä, bambu ja laadukas muovi



Tuote Tiedot

BNR 40522

Tuotteen kuvaus

Seinään kiinnitettävä tesa® Baboo Säilytyslaatikko M, jossa on kansi ja lokeronjakaja. Ei porausta, mutta helppo kiinnittäminen tesa® Powerstrips Waterproof -teknologialla. Laatikko on valmistettu laadukkaasta mattavalkoisesta muovista, ja siinä on aito bambukansi. Näppärä ratkaisu kosmetiikan, korujen tai vanulappujen säilytykseen siististi ja käden ulottuvilla. Pakkaukseen kuuluvissa tesa® Powerstrips Waterproof XL -tarraliuskoissa on vedenkestävä liima, joka kestää jopa 3 kg kuorman. Ne on helppo irrottaa jättämättä liimajälkiä. tesa® Baboo Säilytyslaatikoista on saatavana eri kokoja, joten voit yhdistellä niistä haluamasi kokonaisuuden saadaksesi täydellisen, tilaa säästävän säilytysratkaisun. Laatikko voidaan irrottaa ja kiinnittää jälleen uusilla tesa® Powerstrips Waterproof XL -tarraliuskoilla.

Ominaisuudet

- Säilytyslaatikko, jossa on tesa® Powerstrips Waterproof -teknologia (all-in-one-kiinnitysratkaisu), enimmäiskuorma 3 kg
- Keskikokoinen kannellinen laatikko tarjoaa riittävästi tilaa hygieniatuotteiden säilytykseen. Mukana on joustava lokeronjakaja sisällön järjestämistä varten.
- Moderni muotoilu ja aito bambukansi yhdistettynä korkealaatuiseen mattavalkoiseen muovilaatikkoon.
- Tilaa säästävä kylpyhuoneen säilytysratkaisu, jossa välttämättömät kylpyhuoneen tarvikkeet pysyvät helposti ulottuvillasi ja hyvässä järjestyksessä.
- Luotettava, kestävä seinäpidike, voidaan kiinnittää helposti, siististi ja nopeasti ilman poraa, irrotettavissa ilman liimajälkiä, ei vaurioita pintaa.
- Tarttuu lasitetuihin laattoihin, marmoriin, metalliin, lasiin, puuhun ja muoviin (ABS, PS ja akryylilasi).
- Ei sovellu kivelle, sementille, tapetille, kipsille, maalatuille pinnoille, emalille ja muoveille, kuten PP, PE ja PTFE.
- Voidaan käyttää uudelleen irrottamisen jälkeen uusilla tesa® Powerstrips Waterproof XL -liuskoilla – saatavana erillisessä pakkauksessa.
- tesa® Baboo Säilytyslaatikosta on saatavana eri kokoja.
- Tuotteen mitat: 242 mm x 110 mm x 102 mm

Käyttökohteet

Kiinnittäminen

1. Puhdista pinta alkoholilla tai silikonittomalla lasinpuhdistusaineella.
2. Pyyhi pinta kosteuspyyhkeellä. Kosteuspyyhe sisältää vedenkestävää pohjustusainetta, joka takaa hyvän pidon. Odota 10 sekuntia, että pohjustusaine haihtuu.
3. Kiinnitä Powerstrips-liuskat laatikon kiinnityslevyihin – paina tiukasti vähintään 5 sekunnin ajan.
4. Poista irrokepaperi kiinnitetyistä Powerstrips® -liuskoista.
5. Aseta laatikko seinälle (tai pinnalle, johon haluat kiinnittää sen) ja paina sitä tiukasti pintaa vasten.
6. Työnnä laatikkoa ylöspäin ja irrota se kiinnityslevyistä – paina kiinnityslevyjä tiukasti vähintään 5 sekunnin ajan.
7. Aseta laatikko takaisin kiinnityslevyille ja paina sitä alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Irrottaminen

1. Liu'uta laatikkoa ylöspäin ja irrota se kiinnityslevyistä.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa® Baboo Säilytyslaatikko M, itsekiinnittyvä, bambu ja laadukas muovi

Tuote Tiedot

Käyttökohteet

2. Venytä ensin käytetyn Powerstrip®-tarraliuskan pää noin 3–5 cm:n pituiseksi ja pidä kiinnityslevyä paikallaan painamatta sitä liian kovasti pintaa vasten. Jatka Powerstrip® -liuskan venyttämistä pinnan suuntaisesti (älä vedä liuskaa irti pinnasta itseäsi kohti, sillä se voi katketa).

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Liimatyyppi	synteettinen kumi	• Pitovoima jopa	3 Kg
• Lisäominaisuudet	osioiden kanssa	• Splashproof	kyllä

Ominaisuudet

• Curing time	12 hour(s)	• Muotoilusarja	tesa® BABOO
• Dishwasher safe	ei	• Sopivat pinnat	glasuuritud plaadid,
• Irrotettavissa jälkiä jättämättä	kyllä		Tasainen puu,
• Kemikalien kestävyys	ei		Useimmat muovit,
• Liuotin vapaa	kyllä	• Uudelleenkäytettävä	Lasi, Metalli, Marmori
• Materiaali	Muovi, Bambu	• Uudelleenkäytettävä kanssa	kyllä
			Powerstrips
			Waterproof XL
		• UV-valon kesto	ei
		• Vaarallinen materiaali	kyllä

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=NaN>