

Pour vous aider à choisir le ruban adhésif d'emballage le plus durable

1

tesa® 60408
Ruban adhésif d'emballage en papier biosourcé



★★★★☆

Adhérence*

★★★★☆

Résistance à la traction

 92 % Teneur en carbone biosourcé (DIN CERTCO)

 Jusqu'à 20 kg

 Déchirable à la main

2

tesa® 60412
Ruban adhésif d'emballage en PET recyclé



★★★★☆

Adhérence*

★★★★☆

Résistance à la traction

 70 % de PET PCR dans le support

 Jusqu'à 30 kg

 Déchirable à la main

3

tesa® 4713
Ruban adhésif d'emballage en papier standard



★★★★☆

Adhérence*

★★★★☆

Résistance à la traction

 Support provenant de sources responsables**

 Jusqu'à 10 kg

 Déchirable à la main

4

tesa® 4313 PV10
Ruban adhésif d'emballage en papier haut de gamme



★★★★☆

Adhérence*

★★★★☆

Résistance à la traction

 Support provenant de sources responsables**

 Jusqu'à 15 kg

 Déchirable à la main

5

tesa® 4513
Ruban adhésif d'emballage en papier de qualité supérieure



★★★★☆

Adhérence*

★★★★☆

Résistance à la traction

 Support provenant de sources responsables**

 Jusqu'à 15 kg

 Déchirable à la main

6

tesa® 4313 PV12
Ruban adhésif d'emballage en papier haut de gamme



★★★★☆

Adhérence*

★★★★☆

Résistance à la traction

 Support provenant de sources responsables**

 Jusqu'à 20 kg

 Déchirable à la main

7

tesa® 60013
Ruban adhésif en papier renforcé



★★★★★

Adhérence*

★★★★★

Résistance à la traction

 Jusqu'à 25 kg

 Déchirable à la main

8

tesa® 60400
Bio & Résistant



★★★★☆

Adhérence*

★★★★☆

Résistance à la traction

 98 % Teneur en carbone biosourcé (DIN CERTCO)

 Jusqu'à 30 kg

 Déchirable à la main

* Mesuré sur l'acier

** Tout notre papier provient de forêts gérées de manière responsable et d'autres sources contrôlées.

The diagram is a circular chart divided into segments representing different product categories and weight ranges. The outer ring is divided into segments for weight ranges: Jusqu'à 10 kg, Jusqu'à 15 kg, Jusqu'à 20 kg, Jusqu'à 25 kg, and Jusqu'à 30 kg. The inner ring is divided into segments for product categories: Papier, Filmique, and Biosourcé. The center of the chart contains the text: Rubans adhésifs d'emballage. The segments are numbered 1 through 8, corresponding to the products listed in the table. The segments are also labeled with the product name and number: 1 tesa® 60408, 2 tesa® 60412, 3 tesa® 4713, 4 tesa® 4313 PV10, 5 tesa® 4513, 6 tesa® 4313 PV12, 7 tesa® 60013, and 8 tesa® 60400.