



tesa® Moon Black Brosse à toilette, autoadhésif, métal enduit de poudre



Information Produit

BNR 40561

Description produit

Pratique et hygiénique : le porte-brosse WC noir mat est livré avec un élégant récipient en verre satiné. Que ce soit comme accessoire pour le style industriel, le style scandinave ou pour la salle de bains au style plus neutre, la technologie de fixation adhésive tesa® fait toute la différence. C'est propre, pratique, sans perçage et aucun outil n'est nécessaire. Important pour les utilisateurs : Lorsque le support est retiré, il ne laisse aucune trace. Grâce à l'adaptateur BK20 correspondant, le porte-brosse peut être réutilisé à tout moment.

Caractéristiques

- Brosse WC avec technologie tesa® Power.Kit (solution de fixation adhésive tout-en-un)
- Design organique harmonieusement arrondi, métal thermolaqué noir mat, acier inoxydable, porte-brosse en verre dépoli
- Particulièrement hygiénique grâce au récipient en verre facile à retirer et à nettoyer, tête de brosse interchangeable
- Accessoire parfait pour les salles de bains au design de style industriel ou scandinave
- Adhère aux tuiles vernissées, au métal, à la pierre naturelle, au marbre, au béton, au bois, au verre et à de nombreux types de plastiques
- Ne convient pas pour le plâtre, le papier peint, les plastiques tels que PP, PE, PTFE et d'autres surfaces au revêtement antiadhésif
- Fixation murale fiable, facile et propre à installer, aucun perçage nécessaire, amovible sans endommager la surface
- Réutilisable après démontage avec un nouvel adaptateur BK20 – adaptateur également disponible séparément
- Dimensions du produit : 379 mm x 112 mm x 145 mm

Application

Fixation

1. Nettoyer la surface
2. Décollez le film protecteur de l'adaptateur
3. Fixez l'adaptateur au mur
4. Remplissez de colle l'adaptateur avec l'applicateur de colle
5. Laissez durcir pendant 12 heures
6. Montez l'accessoire sur l'adaptateur à l'aide d'une clé Allen

Démontage

1. Démontez l'accessoire se trouvant sur l'adaptateur
2. Retirez les adaptateurs avec une clé à molette
3. Si nécessaire, enlevez les résidus adhésifs avec un grattoir à verre



tesa[®] Moon Black Brosse à toilette, autoadhésif, métal enduit de poudre

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------|
| • Type de masse adhésive | Silane modified polymer | • Tenue de fixation jusqu'à | 6 Kg |
| • Résistant aux éclaboussures | oui | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|
| • Forme de l'élément mural | Ronde | • Réutilisable avec | Adapter BK20 |
| • Lavable en machine | non | • Sans solvant | oui |
| • Matériau | Métal enduit de poudre, Verre dépoli | • Série de design | tesa [®] MOON |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Substance dangereuse | oui |
| • Résistant aux UV | oui | • Surfaces appropriées | tuiles vernissées, Bois lisse, La plupart des plastiques, Verre, Béton, Métal, Marbre, Pierre |
| • Retrait sans résidus | oui | | |
| • Réutilisable | oui | • Temps de durcissement | 12 hour(s) |

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>