



# tesa® de Correction ecoLogo® jetable

## Information Produit



BNR 59811, 59608, 59810, 56998, 59812

### Description produit

Le roller de correction jetable ecoLogo® tesa® contient un ruban correcteur extra-fin. Le ruban de 4,2 mm de large couvre les erreurs et on peut écrire dessus.

### Caractéristiques

- En plastique recyclé à 100% (corps)
- Pour des corrections parfaites et durables
- Design ergonomique, bonne prise en main
- Le mouvement latéral rend la correction agréable et précise
- Pour droitiers et gauchers
- Support résistant au déchirement (PET)
- Tension du ruban automatique
- Longueur du ruban: 10m
- Largeur du ruban: 4,2mm

### Propriétés / Valeurs de performance

|                                        |                            |                        |                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| • Convient aux droitier(s)/gauchers(s) | Pour droitiers et gauchers | • Réutilisable         | non                                              |
| • Inscriptible                         | oui                        | • Sans solvant         | oui                                              |
| • Matériau                             | SAN recyclé                | • Surfaces appropriées | La plupart des plastiques, Verre, Carton, Papier |

### Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>