

tesa® 6965 Fingerlift

Informazioni Prodotto

Nastro in film PET trasparente, biadesivo, da 205µm con fingerlift



Descrizione prodotto

tesa® 6965 - Team 4965 Fingerlift è un nastro da montaggio industriale trasparente, biadesivo, dotato di fingerlift, costituito da un supporto in PET e un adesivo acrilico modificato. Il nastro biadesivo da montaggio è la versione fingerlift di tesa® 4965 Original e il suo adesivo si basa su una tecnologia di prodotto brevettata e protetta. tesa® 6965 - Team 4965 Fingerlift viene utilizzato in diversi settori industriali, frequentemente per la chiusura di scatole in cartone ondulato o il montaggio di profili differenti. L'adesivo acrilico tackificato garantisce una tenuta affidabile anche a temperature elevate e su superfici di cartone grezze. tesa® 6965 - Team 4965 Fingerlift è dotato di fingerlift (liner esteso) per una facile rimozione del liner ed è riciclabile secondo il metodo INGEDE.

Diversi prodotti sono provvisti di questo design unico e ad alte prestazioni. Insieme, questi prodotti costituiscono il Team 4965. Questa gamma di nastri biadesivi in film aiuta a selezionare facilmente il nastro più efficiente in base alle richieste dei clienti, ai prodotti e ai processi. Scopri i vantaggi della gamma completa tesa® 4965 qui:

<https://www.tesa.com/en/industry/general-applications/mounting/team-4965-assortment>

Tratti di sostenibilità

- tesa® 6965 Next Gen con -39% CO₂ emissioni* rispetto a tesa® 6965
- Adesivo acrilico tackificato con bilancio di biomassa
- 90% PET PCR nel supporto



Per ulteriori informazioni: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caratteristiche

- Rimozione rapida del liner grazie al fingerlift
- Elevata adesione iniziale per una chiusura veloce
- Riciclabile secondo il metodo INGEDE
- Certificazione per contatto cutaneo secondo ISO 10993-5 e ISO 10993-10
- Utilizzo immediato subito dopo il montaggio
- Prestazioni di adesione affidabili anche ad alte temperature e su superfici di cartone ondulato grezze
- Basso VOC – misurato secondo l'analisi VDA 278

Applicazione

- tesa® 6965 - Team 4965 Fingerlift è appositamente progettato per la chiusura di scatole in cartone ondulato
- Montaggio di profili in gomma/EPDM
- Montaggio di profili decorativi e modanature nell'industria del mobile
- Montaggio di parti in plastica ABS nell'industria automobilistica

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4965FL>

tesa® 6965

Fingerlift

Informazioni Prodotto

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	film di PET	• Spessore totale	205 µm
• Massa adesiva	acrilico modificato	• Colore	trasparente

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	50 %	• Resistenza di breve periodo alle temperature	200 °C
• Resistenza alla trazione	20 N/cm	• Resistenza di lungo periodo alle temperature	100 °C
• Resistenza ad agenti chimici	buono	• Resistenza min. alle temperature	-40 °C
• Resistenza agli emollienti	buono	• Resistenza statica allo scivolamento a 23°C	ottimo
• Resistenza all'invecchiamento (UV)	buono	• Resistenza statica allo scivolamento a 40°C	ottimo
• Resistenza all'umidità	ottimo	• Tack	buono

Adesività su

• Adesività su ABS (iniziale)	10.3 N/cm	• Adesività su PET (dopo 14 giorni)	9.5 N/cm
• Adesività su ABS (dopo 14 giorni)	12 N/cm	• Adesività su PP (iniziale)	6.8 N/cm
• Adesività su Alluminio (iniziale)	9.2 N/cm	• Adesività su PP (dopo 14 giorni)	7.9 N/cm
• Adesività su Alluminio (dopo 14 giorni)	10.6 N/cm	• Adesività su PS (iniziale)	10.6 N/cm
• Adesività su PC (iniziale)	12.6 N/cm	• Adesività su PS (dopo 14 giorni)	12 N/cm
• Adesività su PC (dopo 14 giorni)	14 N/cm	• Adesività su PVC (iniziale)	8.7 N/cm
• Adesività su PE (iniziale)	5.8 N/cm	• Adesività su PVC (dopo 14 giorni)	13 N/cm
• Adesività su PE (dopo 14 giorni)	6.9 N/cm	• Adesività su Acciaio (iniziale)	11.5 N/cm
• Adesività su PET (iniziale)	9.2 N/cm	• Adesività su Acciaio (dopo 14 giorni)	11.8 N/cm

Info aggiuntive

Varianti del liner:

- PV0: film MOPP rosso (80µm; 72g/m²)
- PV2: carta glassine marrone (78µm; 90g/m²)
- PV8: liner di frizione in MOPP bianco (80µm; 72g/m²)

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4965FL>

tesa® 6965 Fingerlift

Informazioni Prodotto

Info aggiuntionali

Per le bobine, si raccomanda di utilizzare dispenser tesa® per ottenere risultati ottimali.

Basso VOC – misurato secondo l'analisi VDA 278, tesa® 6965 - Team 4965 Fingerlift non contiene nessuna sostanza individuale soggetta a restrizioni secondo la bozza delle normative GB (Cina).

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4965FL>