



# tesa® 6038

## Produkta Informācija



Pusautomātiskais darbgalda līmlenšu atritinātājs/turētājs

### Produkta apraksts

tesa® 6038 ir līmlenšu atritinātājs/turētājs ar regulējamu līmlentes garumu. To var izmantot, kad nepieciešams fiksēts tesa® līmlentes garums. Pateicoties robustajai metāla konstrukcijai, līmlenšu atritinātājs/turētājs ir īpaši piemērots rūpnieciskai izmantošanai. Iestatītais līmlentes garums tiek padots, nospiežot sviru. Līmlenti nogriež ar roboto asmeni, kad sloksne tiek vilkta uz āru. Maksimālais regulējama lentes garums ir 10 cm. tesa® 6038 turētājs piedāvā īpašu priekšrocību: darbības veidu var mainīt, lai padotu sloksnes ar 5 mm garu nelīpošu apmali (nolokot līmlentes galu).

### Lietojumi

Lai ievietotu tesa® rulli, ir jānoņem zilais plastmasas pārsegs: piespiediet metāla pogu turētāja aizmugurē un paceliet pārsegu. tesa® līmlenti novieto uz līmlentes rata un līmlentes sākumu novieto ar lipīgo pusi uz leju uz augšējā kustības veltnīša. Uzstādiet atpakaļ pārsegu, un tesa® 6038 automātiskais līmlenšu atritinātājs/turētājs ir gatavs darbam. Lai mainītu līmlentes garumu, atskrūvējiet vaļīgāk uzgriezni pie kustības sviras un noregulējiet rādītāju nepieciešamajam garumam. Ja nepieciešamas loksnes ar nelipīgu fragmentu, pārvietojiet mazo sviru pārsega priekšā pa labi.

### Īpašības / veiktspējas vērtības

- Roll width max. 30 mm

### Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=06038>