

tesa® Aluxx Black Simple panier de douche d'angle, autoadhésif, aluminium anodisé



Information Produit

BNR 40505

Description du produit

Le panier de douche d'angle tesa® Aluxx Black en aluminium anodisé offre un espace de rangement pratique et tendance pour l'utilisation quotidienne du gel douche ou du shampoing. La panière de douche d'angle pour les dernières tendances en matière de design d'intérieur: style industriel, style scandinave ou salle de bains neutre et urbaine, en noir mat, s'intègre parfaitement. Sans perçage, elle se fixe solidement au mur avec la solution adhésive tesa® et se retire sans laisser de trace, pour un rangement sûr et élégant des articles de toilette dans n'importe quelle douche, salle de bains ou zone humide.

Caractéristiques

- Panier d'angle simple avec technologie tesa® Power.Kit (solution de fixation adhésive tout-en-un)
- Aluminium anodisé noir mat, style rond harmonieux, plaques murales circulaires, anti-éclaboussures, inoxydable
- Rangement élégant et pratique pour les articles de salle de bains – spécialement conçu pour la douche et la baignoire
- Accessoire parfait pour les salles de bains au design de style industriel ou scandinave
- Adhère aux tuiles vernissées, au métal, à la pierre naturelle, au marbre, au béton, au bois, au verre et à de nombreux types de plastiques
- Ne convient pas pour le plâtre, le papier peint, les plastiques tels que PP, PE, PTFE et d'autres surfaces au revêtement antiadhésif
- Fixation murale fiable, facile et propre à installer, aucun perçage nécessaire, amovible sans endommager la surface
- Réutilisable après démontage avec un nouvel adaptateur BK43-2 – adaptateur également disponible séparément
- Dimensions du produit : 92 mm x 202 mm x 207 mm

Application

Fixation

1. Nettoyer la surface
2. Décollez le film protecteur des adaptateurs
3. Fixez les adaptateurs au mur
4. Remplissez de colle l'adaptateur avec l'applicateur de colle
5. Laissez durcir pendant 12 heures
6. Placez les plaques de recouvrement sur les adaptateurs
7. Vissez l'accessoire sur les adaptateurs

Démontage

1. Démontez l'accessoire se trouvant sur les adaptateurs
2. Retirez les adaptateurs avec une clé à molette
3. Si nécessaire, enlevez les résidus adhésifs avec un grattoir à verre

tesa® Aluxx Black Simple panier de douche d'angle, autoadhésif, aluminium anodisé

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------|
| • Type de masse adhésive | Silane modified polymer | • Tenue de fixation jusqu'à | 5 Kg |
| • Résistant aux éclaboussures | oui | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| • Forme de l'élément mural | Ronde | • Réutilisable avec | Adapter BK43-2 |
| • Lavable en machine | non | • Sans solvant | oui |
| • Matériau | Aluminium anodisé | • Série de design | tesa® ALUXX |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Substance dangereuse | oui |
| • Résistant aux UV | oui | • Surfaces appropriées | lasitetut laatat, Bois lisse, La plupart des plastiques, Verre, Béton, Métal, Marbre, Pierre |
| • Retrait sans résidus | oui | | |
| • Réutilisable | oui | • Temps de durcissement | 12 hour(s) |

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=40505>