

tesa® 60160

Product Informatie



Hechtingsbevorderaar op basis van isopropylalcohol

Productomschrijving

tesa® 60160 Mounting Plus kan worden gebruikt om de hechting van tesa's assortiment drukgevoelige kleefbanden op verschillende substraten zoals staal, PBT, Kalix, polypropyleen, metaal of glas te verbeteren. Het wordt vooral aanbevolen voor onze tesa® acrylaat-schuim- en acrylaat-PET-tapes.

Kenmerken

tesa® 60160 Mounting Plus kan worden gebruikt om de hechting van tesa's assortiment drukgevoelige kleefbanden op verschillende substraten zoals staal, PBT, Kalix, polypropyleen, metaal of glas te verbeteren. Het wordt vooral aanbevolen voor onze tesa® acrylaat-schuim- en acrylaat-PET-tapes.

Toepassing

Onze tesa® 60160 Mounting Plus kan worden gebruikt om de hechtsterkte van tesa® acrylaat-schuim- en acrylaat-PET-tapes aanzienlijk te verbeteren. Tests tonen aanzienlijk hogere afpelhechttingswaarden.

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Consistentie	vloeibaar	• Rendement ca.	35 m ² /l
• Dichtheid	0.801 g/cm ³	• Vaste stoffen	8 %
• Kleverigheid	25.33 mPa s		

Aanvullende informatie

Voordat u onze hechttingsbevorderaar gebruikt, moet het hechtoppervlak, d.w.z. het substraat, vrij zijn van stof, vet, olie, vocht en andere verontreinigingen. Daarom raden wij ten eerste aan het substraat te reinigen met een pluisvrije doek en oplosmiddelen, zoals ethanol of isopropanol.

tesa® 60160 Mounting Plus kan na het reinigen van het oppervlak worden aangebracht via een inkjetproces of met een pluisvrije doek, borstel of spons. Het volledige oppervlak moet dun worden gecoat met hechttingsbevorderaar om de hoogste hechtprestatie te bereiken. Het is belangrijk om ten minste 30 seconden tot 15 minuten te wachten, zodat oplosmiddelen de tijd hebben om te verdampen. Zorg ervoor dat het voorbereide oppervlak vrij blijft van verontreinigingen voordat u de tape aanbrengt. Zodra het substraat correct is voorbehandeld met tesa® 60160 Mounting Plus, moet de verbinding binnen 30 minuten met een pen tot stand worden gebracht. Bij sprayapplicatie onder cleanroomcondities kan de open tijd hoger zijn, tot 24 uur.

Houd er rekening mee dat het, vanwege de veelheid aan beschikbare substraatformuleringen op de markt, wordt aanbevolen om onze tesa® Mounting Plus vóór gebruik te testen.

De houdbaarheid van dit product bedraagt ten minste 24 maanden na productie, wanneer het bij kamertemperatuur wordt opgeslagen in de verzegelde originele verpakking. Raadpleeg voor verdere informatie en advies over veilig gebruik ons veiligheidsinformatieblad (MSDS), dat op verzoek beschikbaar is.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60160PV1>

tesa® 60160

Product Informatie

Aanvullende informatie

Vaste-stofgehalte inclusief alle reactieve stoffen.

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60160PV1>