



tesa® Czarny haczyk podwójny Moon Black



Informacja Produkcie

BNR 40564

Opis produktu

Praktyczne miejsce na szlafrok i szykowny detal wystroju łazienki. Bardzo nowoczesny haczyk wykończony w matowej czerni i utrzymany w minimalistycznym stylu. Idealnie komponuje się z obecnie obowiązującymi trendami wystroju wnętrz: pasuje zarówno do stylu industrialnego, skandynawskiego jak i neutralnego. Powlekany proszkowo uchwyt można łatwo i bez wysiłku przymocować do ściany bez wiercenia, dzięki technologii montażu tesa® Power.Kit z wykorzystaniem mocnej i trwałej masy klejącej. Haczyk jest wytrzymały i świetnie nadaje się również do przechowywania większych ręczników kąpielowych. Do jego montażu nie potrzebujesz żadnej wiedzy technicznej, fachowych umiejętności ani specjalistycznego sprzętu czy narzędzi. Obejdziesz się także bez bałaganu i wiercenia dziur. Z tego względu, to wręcz idealny produkt w przypadku wynajmowanych mieszkań.

Cechy

- Haczyk na szlafrok z technologią tesa® Power.Kit (samoprzylepne rozwiązanie montażowe bez wiercenia)
- Łagodnie zaokrąglony design, wykończenie w matowej czerni - metal malowany proszkowo
- Idealny dodatek do łazienek w stylu industrialnym lub skandynawskim
- Odpowiedni do mocowania na podłożu z płytek, metalu, kamienia naturalnego, marmuru, betonu, drewna, szkła i wielu różnych tworzyw sztucznych
- Nie nadaje się do mocowania na tapecie, tynku, tworzywach sztucznych takich jak PP, PE, PTFE oraz na innych powierzchniach zapobiegających przywieraniu
- Niezawodne mocowanie na ścianie, prosty i estetyczny montaż bez konieczności wiercenia
- Możliwość demontażu bez uszkodzania powierzchni
- Możliwość ponownego montażu z nowym adapterem BK20 – adapter dostępny również w oddzielnej sprzedaży
- Wymiary produktu: 50mm x 65mm x 53mm

Zastosowania

Montaż:

1. Oczyszczyć powierzchnię
2. Usunąć folię ochronną z taśmy samoprzylepnej umieszczonej wokół krawędzi adaptera
3. Przymocuj wstępnie adapter do ściany
4. Napełnij adapter masą klejącą za pomocą aplikatora w strzykawce. Wciskaj masę do większego otworu w adapterze aż do momentu gdy zacznie ona wypływać mniejszym otworem.
5. Pozostaw do utwardzenia na minimum 12 godzin
6. Zamontuj akcesorium na adapterze za pomocą klucza imbusowego

Demontaż

1. Zdemonstuj akcesorium z adaptera
2. Przekręć adapter z pomocą klucza do rur
3. W razie potrzeby usuń resztki kleju za pomocą skrobaczki do szyb



tesa® Czarny haczyk podwójny Moon Black

Informacja Produkcie

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------|------|
| • typ substancji klejącej | Silane modified polymer | • Max. siła łączenia | 6 Kg |
| • Kształt haczyka | Okrągły | • Odporność na zachłapanie | tak |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odporność na promieniowanie UV | tak |
| • Hazard material | tak | • Seria | tesa® MOON |
| • Kształt elementu naściennego | Runda | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • Liczba haczyków | Podwójnie | • Wielokrotnego użytku | tak |
| • Materiał | Metal malowany proszkowo | • Wielokrotnego użytku z | Adapter BK20 |
| • odporność na chemikalia | nie | | |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>