



tesa® Biały haczyk pojedynczy Moon White



Informacja Produkcie

BNR 40573

Opis produktu

Elegancki i stylowy dodatek do łazienki: ten wieszak na ręcznik stanowi świetny element wystroju dzięki nowoczesnemu designowi i wykończeniu w matowej bieli. Jego minimalistyczne wzornictwo harmonijnie komponuje się z aktualnymi trendami wnętrzarskimi: stylem industrialnym, skandynawskim czy łazienką w stylu klasycznym – malowany proszkowo haczyk na ręcznik idealnie dopełni całości. Produkt jest bezpiecznie mocowany na ścianie dzięki zastosowanej technologii tesa® Power.Kit z wykorzystaniem masy klejącej. Nie potrzeba więc żadnych narzędzi ani wiercenia. Teraz ręczniki i myjki możesz łatwo powiesić w łazience - bez niszczenia powierzchni, a w razie potrzeby także usunąć haczyk bez pozostawiania śladów.

Cechy

- Haczyk na ręcznik z technologią tesa® Power.Kit (samoprzylepne rozwiązanie montażowe bez wiercenia)
- Łagodnie zaokrąglony design, wykończenie w matowej bieli - metal malowany proszkowo
- Idealny dodatek do łazienek w stylu industrialnym lub skandynawskim
- Odpowiedni do mocowania na podłożu z płytek, metalu, kamienia naturalnego, marmuru, betonu, drewna, szkła i wielu różnych tworzyw sztucznych
- Nie nadaje się do mocowania na tapecie, tynku, tworzywach sztucznych takich jak PP, PE, PTFE oraz na innych powierzchniach zapobiegających przywieraniu
- Niezawodne mocowanie na ścianie, prosty i estetyczny montaż bez konieczności wiercenia, bezśladowy demontaż bez uszkodzania powierzchni
- Możliwość ponownego montażu z nowym adapterem BK73 – adapter dostępny również w oddzielnej sprzedaży
- Wymiary produktu: 37mm x 37mm x 36mm

Zastosowania

Montaż:

1. Oczyszczyć powierzchnię
2. Usunąć folię ochronną z taśmy samoprzylepnej umieszczonej wokół krawędzi adaptera
3. Przycisnąć adapter do ściany
4. Napełnij adapter masą klejącą za pomocą aplikatora w strzykawce. Wciskaj masę do większego otworu w adapterze aż do momentu gdy zacznie ona wypływać mniejszym otworem.
5. Pozostaw naklejone adaptery na minimum 12 godzin, do czasu utwardzenia masy klejącej
6. Umieść płytki wierzchnie na adapterach
7. Zamontuj akcesorium na adapterze

Demontaż

1. Zdemontuj akcesorium z adaptera
2. Przekręć adapter z pomocą klucza do rur
3. W razie potrzeby usuń resztki kleju za pomocą skrobaczki do szyb



tesa® Biały haczyk pojedynczy Moon White

Informacja Produkcie

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------|------|
| • typ substancji klejącej | Silane modified polymer | • Max. siła łączenia | 5 Kg |
| • Kształt haczyka | Okrągły | • Odporność na zachłapanie | tak |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odporność na promieniowanie UV | tak |
| • Hazard material | tak | • Seria | tesa® MOON |
| • Kształt elementu naściennego | Runda | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • Liczba haczyków | Pojedynczy, Podwójnie | • Wielokrotnego użytku | tak |
| • Materiał | Metal malowany proszkowo | • Wielokrotnego użytku z | Adapter BK73 |
| • odporność na chemikalia | nie | | |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>