



tesa® Czarny haczyk pojedynczy Moon Black



Informacja Produkcie

BNR 40563

Opis produktu

Elegancki i stylowy dodatek do łazienki: ten wieszak na ręcznik stanowi świetny element wystroju dzięki nowoczesnemu designowi i wykończeniu w matowej czerni. Jego minimalistyczne wzornictwo harmonijnie komponuje się z aktualnymi trendami wnętrzarskimi: stylem industrialnym, skandynawskim czy łazienką w stylu klasycznym – malowany proszkowo haczyk na ręcznik idealnie dopełni całości. Produkt jest bezpiecznie mocowany na ścianie dzięki zastosowanej technologii tesa® Power.Kit z wykorzystaniem masy klejącej. Nie potrzeba więc żadnych narzędzi ani wiercenia. Teraz ręczniki i myjki możesz łatwo powiesić w łazience - bez niszczenia powierzchni, a w razie potrzeby także usunąć haczyk bez pozostawiania śladów.

Cechy

- Haczyk na ręcznik z technologią tesa® Power.Kit (samoprzylepne rozwiązanie montażowe bez wiercenia)
- Łagodnie zaokrąglony design, wykończenie w matowej czerni - metal malowany proszkowo
- Idealny dodatek do łazienek w stylu industrialnym lub skandynawskim
- Odpowiedni do mocowania na podłożu z płytek, metalu, kamienia naturalnego, marmuru, betonu, drewna, szkła i wielu różnych tworzyw sztucznych
- Nie nadaje się do mocowania na tapecie, tynku, tworzywach sztucznych takich jak PP, PE, PTFE oraz na innych powierzchniach zapobiegających przywieraniu
- Niezawodne mocowanie na ścianie, prosty i estetyczny montaż bez konieczności wiercenia, bezśladowy demontaż bez uszkodzania powierzchni
- Możliwość ponownego montażu z nowym adapterem BK73 – adapter dostępny również w oddzielnej sprzedaży
- Wymiary produktu: 37mm x 37mm x 36mm

Zastosowania

Montaż:

1. Oczyszczyć powierzchnię
2. Usunąć folię ochronną z taśmy samoprzylepnej umieszczonej wokół krawędzi adaptera
3. Przycisnąć adapter do ściany
4. Napełnić adapter masą klejącą za pomocą aplikatora w strzykawce. Wciskać masę do większego otworu w adapterze aż do momentu gdy zacznie ona wypływać mniejszym otworem.
5. Pozostawić naklejone adaptery na minimum 12 godzin, do czasu utwardzenia masy klejącej
6. Umieścić płytki wierzchnie na adapterach
7. Zamontować akcesorium na adapterze

Demontaż

1. Zdemonstrować akcesorium z adaptera
2. Przekręcić adapter z pomocą klucza do rur
3. W razie potrzeby usunąć resztki kleju za pomocą skrobaczki do szyb



tesa® Czarny haczyk pojedynczy Moon Black

Informacja Produkcie

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• typ substancji klejącej	Silane modified polymer	• Max. siła łączenia	5 Kg
• Kształt haczyka	Okrągły	• Odporność na zachłapanie	tak

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• Bez rozpuszczalników	tak	• Odporność na promieniowanie UV	tak
• Czas utwardzania	12 hour(s)	• Odpowiednie powierzchnie	płytki szklone, Gładkie drewno, Większość tworzyw sztucznych, Szkło, Beton, Metal, Marmur, Kamień
• Hazard material	tak	• Seria	tesa® MOON
• Kształt elementu naściennego	Runda	• usuwanie bez pozostawiania śladów	tak
• Liczba haczyków	Pojedynczy, Podwójnie	• Wielokrotnego użytku	tak
• Materiał	Metal malowany proszkowo	• Wielokrotnego użytku z	Adapter BK73
• odporność na chemikalia	nie		

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>