



tesa® Biały podwójny wieszak Moon White



Informacja Produkcie

BNR 40572

Opis produktu

Utrzymuj swoje ręczniki w idealnym porządku na nowoczesnym dwuramiennym wieszaku łazienkowym. Niezależnie od stylu łazienki (industrialnego, skandynawskiego, czy neutralnego), wieszak na ręczniki w białym matowym kolorze będzie świetnym dopełnieniem aranżacji. A do tego można go bezpiecznie przymocować do ściany bez konieczności wiercenia - dzięki technologii tesa®. Szybki i łatwy montaż bez bałaganu oraz bez niszczenia ścian. Ponadto wieszak zapewnia wystarczająco dużo miejsca, by powiesić ręczniki do wyschnięcia, a przy tym sam nie zajmuje dużej powierzchni.

Cechy

- Dwuramienny wieszak na ręczniki z technologią tesa® Power.Kit (samoprzylepne rozwiązanie montażowe bez wiercenia)
- Zaokrąglony kształt, metal malowany proszkowo na kolor matowej bieli, obrotowe ramiona
- Doskonały dodatek do łazienek w stylu industrialnym lub skandynawskim
- Odpowiedni do mocowania na podłożu z płytek, metalu, kamienia naturalnego, marmuru, betonu, drewna, szkła i wielu rodzajów tworzywa sztucznego
- Nie nadaje się do mocowania na tapecie, tynku, tworzywach sztucznych takich jak PP, PE, PTFE oraz na innych powierzchniach zapobiegających przywieraniu
- Niezawodny montaż na ścianie, łatwe i czyste mocowanie bez wiercenia,
- Prosty demontaż bez uszkodzania powierzchni
- Możliwość ponownego wykorzystania po usunięciu z nowym adapterem BK20 – adapter dostępny również w oddzielnej sprzedaży
- Wymiary produktu: 96 mm x 70 mm x 109 mm

Zastosowania

Montaż:

1. Oczyszczyć powierzchnię
2. Usunąć folię ochronną z taśmy samoprzylepnej umieszczonej wokół krawędzi adaptera
3. Przymocuj wstępnie adapter do ściany
4. Napełnij adapter masą klejącą za pomocą aplikatora w strzykawce. Wciskaj masę do większego otworu w adapterze aż do momentu gdy zacznie ona wypływać mniejszym otworem.
5. Pozostaw do utwardzenia na minimum 12 godzin
6. Zamontuj akcesorium na adapterze za pomocą klucza imbusowego

Demontaż

1. Zdemontuj akcesorium z adaptera
2. Przekręć adapter z pomocą klucza do rur
3. W razie potrzeby usuń resztki kleju za pomocą skrobaczki do szyb



tesa® Biały podwójny wieszak Moon White

Informacja Produkcie

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-----|
| • typ substancji klejącej | Silane modified polymer | • Odporność na zachłapanie | tak |
| • Max. siła łączenia | 2 Kg | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| • Bez rozpuszczalników | tak | • odporność na chemikalia | nie |
| • Czas utwardzania | 12 hour(s) | • Odporność na promieniowanie UV | tak |
| • Hazard material | tak | • Odpowiednie powierzchnie | płytki szklone, Gładkie drewno, Większość tworzyw sztucznych, Szkło, Beton, Metal, Marmur, Kamień |
| • Kształt elementu ściennego | Runda | • Seria | tesa® MOON |
| • Liczba ramion | Dwuramienny / obrotowy | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • Materiał | Metal malowany proszkowo | • Wielokrotnego użytku | tak |
| • Możliwość mycia w zmywarce | nie | • Wielokrotnego użytku z | Adapter BK20 |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>