

tesa® Półka łazienkowa szklana Loxx

Informacja O Produkcie



BNR 40283

Opis produktu

Samoprzylepną półkę łazienkową, szklaną tesa® Loxx można łatwo przymocować do ściany. Brak wiercenia – brak uszkodzeń powierzchni ścian czy płytek. Półkę na przybory toaletowe można zdemonstrować w dowolnym momencie bez pozostawienia śladów podobnie jak inne artykuły łazienkowe tesa®. Można ją ponownie zamocować z użyciem nowego adaptera BK20-2.

Cechy

- Szklana półka łazienkowa z technologią tesa® Power.Kit (samoprzylepne rozwiązanie montażowe typu all-in-one)
- Chromowane, zaokrąglony kształt, okrągłe płytki mocujące do ściany, ciekawy wzór
- Trwałe mocowanie, wodoodporność, gwarantowana nierdzewność
- Do mocowania na podłożu z płytek, metalu, kamienia naturalnego, marmuru, betonu, drewna, szkła i wielu różnych tworzyw sztucznych
- Nie nadaje się do mocowania na tapecie, tynku ani na innych powierzchniach nieprzylepnych
- Szybki demontaż bez pozostawienia śladów i ponowne zamocowanie w dowolnym innym miejscu przy użyciu adaptera BK20-2
- Proste zastosowanie, bez użycia wiertarki
- Wymiary: 50 mm x 700 mm x 135 mm

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|------|
| • typ substancji klejącej | Silane modified polymer | • Max. siła łączenia | 8 Kg |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|------|

tesa® Półka łazienkowa szklana Loxx

Informacja O Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• Bez rozpuszczalników	tak	• Odpowiednie powierzchnie	płytki szklane, Gładkie drewno, Większość tworzyw sztucznych, Szkło, Beton, Metal, Marmur, Kamień
• Czas utwardzania	12 hour(s)		
• Kształt elementu ściennego	Runda		
• Materiał	Chromowany metal, Szkło mrożone		
• odporność na chemikalia	nie	• Pole aplikacji	Łazienka
• Odporność na promieniowanie UV	tak	• Seria	tesa® LOXX
		• usuwanie bez pozostawiania śladów	tak
		• Wielokrotnego użytku	tak
		• Wielokrotnego użytku z	Adapter BK20-2

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

