



tesa® 52320

Informação Produto



Fita para montagem de clichês na impressão flexográfica com 200µm

Descrição do produto

A tesa® 52310 (transparente), tesa® 52315 (amarela), tesa® 52320 (branca) e tesa® 52325 (rosa) são soluções para a montagem de clichês, porém com espessuras diferentes.

As propriedades de desenrolamento das quatro fitas oferecem maior facilidade na montagem. O liner de PP texturizado também previne a formação de bolhas de ar durante a montagem do clichê. Os clichês são facilmente reposicionados durante a montagem visto que a adesão total da fita só se torna efetiva durante a impressão.

A alta adesão e boa resistência ao cisalhamento dessas fitas asseguram que não haverá movimento dos clichês ou problemas de levantamento de borda, mesmo em trabalhos extensos e de alta velocidade. Na desmontagem, não há resíduos de adesivo na placa e no cilindro.

Aplicação

Montagem de clichês na impressão flexográfica em geral

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| • Tipo de liner protetor | PP | • Tipo de adesivo | borracha natural |
| • Material do suporte | filme PVC | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | |
|--------------------------|-----|
| • Categoria da espessura | 200 |
|--------------------------|-----|

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=52320>