



# tesa® Moon Grey Toalheiro com 2 braços cinza, auto-adesivo, metal revestido a pó



## Informação Produto

BNR 40582

### Descrição do produto

Mantém as coisas arrumadas com estilo: o toalheiro de parede de 2 barras com design moderno. Seja uma casa de banho com um estilo industrial, estilo escandinavo ou estilo neutro - o suporte de toalhas em cinzento mate oferece vantagens de montagem valiosas: O toalheiro pode ser fixado de forma segura na parede sem furar usando a solução de massa adesiva tesa®. Uma solução rápida, fácil e sem desordem simples de fixar e sem fazer furos. Com espaço suficiente para as toalhas serem penduradas e secarem rapidamente, sem ocupar muito espaço.

### Características

- Suporte para toalhas de duas barras com tecnologia tesa® Power.Kit (solução de montagem com massa adesiva tudo-em-um)
- Design harmoniosamente arredondado, orgânico, metal revestido a pó cinzento mate, barras giratórias, aço inoxidável
- Acessório perfeito para casas de banho com design de estilo industrial ou escandinavo
- Adere a azulejos, metal, pedra natural, mármore, cimento, madeira, vidro e diversos tipos de plásticos
- Não é adequado para gesso, papel de parede, plásticos como PP, PE, PTFE e outras superfícies com revestimento antiaderente
- Montagem de parede fiável, instalação fácil e limpa, sem necessidade de perfuração, amovível sem danificar a superfície
- Reutilizável após a remoção com um novo adaptador BK20 - adaptador também disponível separadamente
- Dimensões do produto: 96 mm x 70 mm x 109 mm

### Aplicações

#### Montagem

1. Limpe a superfície
2. Retire a película protetora do adaptador
3. Fixe o adaptador na parede
4. Aplique a cola com o aplicador de cola
5. Deixe curar durante 12 horas
6. Monte o acessório no adaptador com a ajuda de uma chave Allen

#### Desmontagem

1. Desmonte o acessório do adaptador
2. Desligue o adaptador com uma chave de tubos
3. Se necessário, remova os resíduos de massa adesiva com um raspador de vidro



# tesa® Moon Grey Toalheiro com 2 braços cinza, auto-adesivo, metal revestido a pó

## Informação Produto

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Construção do produto

- |                         |                         |                 |     |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|-----|
| • Tipo de massa adesiva | Silane modified polymer | • Prova de agua | sim |
| • Poder adesivo até     | 2 Kg                    |                 |     |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                                     |                            |                                 |  |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|
| • Forma da peça de parede           | Rodada                     | • Resistente aos UV             | sim  |
| • Isento de solventes               | sim                        | • Reutilizável                  | sim  |
| • Lavável na máquina de lavar louça | não                        | • Reutilizável com Adapter BK20 | tesa® MOON   |
| • Material                          | Metal revestido em pó      | • Série de design               | sim  |
| • Número de braços                  | De dois braços / pivotante | • Substância perigosa           | Telhas de vidro, Madeira lisa, Maoria dos plásticos, Vidro, Cimento, Metal, Mármore, Pedra |
| • Remoção sem resíduos              | sim                        | • Superfícies adequadas         | 12 hour(s)   |
| • Resistência a químicos            | não                        | • Tempo de cura                 |  |

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.