

## tesa® Braço giratório de espelho cosmético VISIOON LED, autoadesivo, revestimento de metal lacado preto mate, plástico preto mate



Informação Produto BNR 40612

### Descrição do produto

O espelho LED tesa®# Visioon dá o toque final à sua casa de banho. A sua forma compacta torna-o ideal para casas de banho pequenas. Disponível em cromado e preto. Fixação em aço inoxidável lacado e resistente a riscos.

### Características

- Iluminação intensa para movimentos precisos das mãos: Com luzes LED reguláveis e ampliação de 5 vezes
- Bateria recarregável: 6 horas de autonomia da bateria após 120 minutos de carregamento através do cabo USB-C
- Suporte magnético: O espelho redondo pode ser facilmente removido do braço giratório para ser carregado
- · Prático: O espelho amovível também pode ser utilizado noutras divisões ou como espelho de mão
- Regulação da intensidade da luz através do toque: A iluminação do espelho pode ser controlada ao tocar na superfície do espelho
- · Iluminação adequada: Temperatura da cor continuamente variável entre branco quente, neutro e frio
- · Sem fazer furos: Fácil de aplicar e sem necessidade de fazer furos com a tecnologia tesa Power.Kit
- · Colado de forma segura: Fixação forte e permanente graças à massa adesiva de qualidade tesa
- · Não adequado para papel de parede, têxteis de parede, gesso e plásticos como PP, PE e PTFE

Inclui: Espelho cosmético LED em preto, # 180 mm, braço giratório para montagem, cabo USB-C, cola tesa®# Power.Kit

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Construção do produto

Prova de agua

não



# tesa® Braço giratório de espelho cosmético VISIOON LED, autoadesivo, revestimento de metal lacado preto mate, plástico preto mate

## Informação Produto Propriedades / Valores de Desempenho

| • | Acabamento colorido Application temperature from Brilho (máx.) Brilho (min.) Campo de aplicação | mate<br>5°C<br>512<br>80<br>Banheiro        | • | Pilhas necessárias<br>Regulável<br>Remoção sem resíduos<br>Resistência a químicos<br>Reutilizável | sim<br>sim<br>sim<br>não<br>sim          |
|---|---|---|---|---|--|
| • | Capacidade de carga   | 1200 mAh                                    | • | Reutilizável com  | Adapter BK20                             |
| • | Cor clara   | Branco quente, Branco neutro, Branco fresco | • | Série de design Substância perigosa Superfícies adequadas   | tesa® VISIOON<br>sim<br>Telhas de vidro, |
| • | Fonte de energia  | Cabo USB-C                                  |   |   | Madeira lisa, Maoria                     |
| • | Forma   | Redondo                                     |   |   | dos plásticos, Vidro,                    |
| • | Forma da peça de parede   | Rodada                                      |   |   | Cimento, Metal,                          |
| • | Giratório   | sim   |   |   | Mármore, Pedra                           |
| • | Isento de solventes   | sim   | • | Temperatura de aplicação para   | 40 °C                                    |
| • | Material  | Metal revestido em<br>pó                    | • | Temperatura de cor  | 3000K, 4000K,<br>6000K                   |
| • | O tempo de carga  | 120 min                                     | • | Tipo de Bateria   | Bateria de íon de lítio                  |
| • | Pilhas incluídas  | sim   | • | Tipo de fonte de luz  | LED                                      |
|   |   |   | • | Vida útil da bateria  | 6 hour(s)                                |

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.