



tesa® Oglindă cosmetică cu braț pivotant dublu VISIOON, autoadezivă, alamă cromată, oțel inoxidabil cromat



Informații Produs
BNR 40611

Descriere produs

O oglindă pentru orice ocazie: O oglindă standard pe o parte și o oglindă cu mărire de 5x pe cealaltă parte. Oferind o mare versatilitate, brațul cu articulație dublă poate fi ajustat în funcție de nevoile personale. Finisajul din oțel inoxidabil cromat conferă oglinzii un aspect sofisticat.

Instalarea pe perete se realizează fără probleme și fără găurire, datorită tehnologiei fiabile tesa® Power.Kit. Montarea este cât se poate de simplă, chiar și pentru cei fără experiență în lucrul manual. După îndepărtare nu rămân găuri sau reziduuri.

Caracteristici

- O oglindă cosmetică cu două părți, cu un braț elegant cu articulație dublă – accesoriile de baie complete
- Prima parte este elementul esențial: O oglindă pliabilă este o necesitate pentru rutina zilnică de îngrijire
- Cea de-a doua parte este ideală pentru a vedea detaliile: Funcția de mărire de 5x oferă o vedere deosebit de detaliată
- Cu un braț articulat pentru cea mai mare versatilitate posibilă: Brațul cu articulație dublă oferă cel mai bun control și aliniere posibile pentru a se potrivi nevoilor dvs.
- Material de înaltă calitate: Oțelul inoxidabil cromat conferă oglinzii un aspect atrăgător pentru orice baie
- O tehnologie adezivă inovatoare care nu necesită găurire suplimentară: Tehnologia noastră tesa® Power.Kit asigură montarea pe perete fără efort
- Montare ușoară și simplă pe perete: Nu sunt necesare cunoștințe tehnice prealabile pentru a monta unitatea – și nu rămâne mizerie în urmă
- Tehnologie adezivă puternică: Sistemul adeziv fiabil asigură o fixare fermă și durabilă *Ideală pentru proprietăți închiriate: Tehnologia noastră tesa® Power.Kit nu lasă găuri și permite îndepărtarea fără deteriorare atunci când este necesar
- Poate fi refolosită și repositionată: Demontați fără a lăsa urme și montați din nou în altă parte cu ajutorul unui nou adaptor (BK164)
- Aderă la o varietate de suprafețe: Faianță, metal, piatră, marmură, sticlă, lemn și diverse tipuri de plastic
- Nu este potrivită pentru următoarele suprafețe: Tencuială, tapet, textile pentru pereți și materiale plastice precum PP, PE și PTFE
- Dimensiuni: Lățime 480 mm, înălțime 308 mm, adâncime 257 mm, diametru 236 mm, proiecție maximă 480 mm

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- Rezistent la stropire
- nu



tesa® Oglindă cosmetică cu braț pivotant dublu VISIOON, autoadezivă, alamă cromată, oțel inoxidabil cromat

Informații Produs Proprietăți / Valori de performanță

• Application temperature from	5 °C	• Material periculos	da
• Domeniu de aplicare	Baie	• Necesită baterii	nu
• Finisaj de culoare	finisaj oglinda	• Reutilizabil	da
• Forma piesei de perete	Rotund	• Reutilizabil cu	Adapter BK164-2
• Formă	Rundă	• Rezistență la substanțe chimice	nu
• Fără solvenți	da	• Rotire	da
• Include baterii	nu	• Serie de design	tesa® VISIOON
• Îndepărtarea totală a reziduurilor	da	• Suprafețe potrivite	gresie glazurata, Lemn neted, Cele mai multe materiale plastice, Sticla, Beton, Metal, Marmură, Piatra
• Material	Metal cromat, Alama cromata	• Temperatura de aplicare până la	40 °C

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>