



tesa® Baboo Förvaringslåda M, självhäftande, bambu och plast av hög kvalitet



Produkt Information

BNR 40522

Produktbeskrivning

Väggmonterad tesa® Baboo Förvaringslåda M med avdelare och lock. Du slipper borra och monterar istället enkelt med hjälp av tesa® Powerstrips Waterproof-tekniken. Lådan är designad i mattvit plast av hög kvalitet med ett lock av naturlig bambu. Smart förvaringslåda med organiserad förvaring av bland annat skönhetsprodukter, smycken eller bomullspads – inom räckhåll. De medföljande självhäftande tesa® Powerstrips Waterproof XL-stripsen erbjuder vattenavvisande upphängning med en bärförmåga på upp till 3 kg. Stripsen är lätta att ta bort och lämnar inga rester av häftämne efter sig. tesa® Baboo Förvaringslåda finns i olika storlekar, så du kan mixa och matcha dem för att få en komplett, platsbesparande förvaringslösning. Lådan kan tas ner och hängas upp igen med hjälp av tesa® Powerstrips Waterproof XL-refillstrips.

Egenskaper

- Förvaringslåda med tesa® Powerstrips Waterproof-teknik (självhäftande allt-i-ett-upphängningslösning), max. bärförmåga 3 kg.
- Lådan med lock i storlek M ger tillräckligt med utrymme för förvaring av toalettartiklar. Flexibla avdelare medföljer för att organisera lådans innehåll.
- Modern design, naturligt bambulock kombinerat med mattvit plastlåda av hög kvalitet.
- Platsbesparande förvaringslösning för badrummet, så att du förvara de viktigaste badrumsartiklarna inom räckhåll på ett välorganiserat sätt.
- Pålitligt, hållbart väggfäste, enkelt, rent och snabbt att hänga upp utan att borra, avtagbart utan spår av häftämnesrester, inga skador på ytan.
- Fäster på glaserat kakel, marmor, metall, glas, trä och plast (ABS, PS, akrylglas).
- Ej lämplig för sten, cement, tapet, gips, målade ytor, emalj och plast som PP, PE och PTFE.
- Kan återanvändas efter avlägsnande med nya tesa® Powerstrips Waterproof XL-strips – finns separat i ett refillpaket.
- tesa® Baboo Förvaringslåda finns i olika storlekar.
- Produktmått: 242 mm x 110 mm x 102 mm

Tillämpningar

Upphängning

1. Rengör ytan med alkohol eller silikonfritt glasrengöringsmedel.
2. Torka av ytan med våtservetten. Våtservetten innehåller en vattenfast primer som ger ett bra grepp. Vänta 10 sekunder tills primern har avdunstat.
3. Sätt fast powerstripsen på lådans monteringsplattor och tryck hårt i minst 5 sekunder.
4. Ta bort linern från dina fastsatta Powerstrips®.
5. Placera lådan på väggen (eller den yta du vill hänga den på) och tryck den stadigt mot väggen.
6. Skjut lådan uppåt och ta bort den från monteringsplattorna – tryck hårt på monteringsplattorna i minst 5 sekunder.
7. Sätt tillbaka lådan på monteringsplattorna och skjut den nedåt tills den klickar på plats.

Nedmontering

1. Skjut lådan uppåt och ta bort den från monteringsplattorna.



tesa® Baboo Förvaringslåda M, självhäftande, bambu och plast av hög kvalitet

Produkt Information

Tillämpningar

2. Sträck först ut Powerstrip®-strängen till cirka 3–5 cm, håll i monteringsplattan ordentligt – tryck den inte för hårt mot underlaget och fortsätt att sträcka ut din Powerstrip® parallellt med ytan (dra inte bort remsan från ytan, då kan den gå sönder).

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Typ av häftämne	Syntetgummi	• Speciella egenskaper	med en partition
• Hållbarhet upp till	3 Kg	• Splashproof	Ja

Egenskaper

• Återanvändbar	Ja	• Farligt material	Ja
• Återanvändbar med	Powerstrips	• Fri från lösningsmedel	Ja
	Waterproof XL	• Kemikal beständighet	Nej
• Avtagbar utan häftämnesrester	Ja	• Lämpliga underlag	glaserade plattor, Slatt trä, De flesta plaster, Glas, Metall, Marmor
• Curing time	12 hour(s)		Plast, Bambu
• Designserie	tesa® BABOO	• Material	Nej
• Dishwasher safe	Nej	• UV beständig	

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.