

tesafilm® Eco & Crystal Mini Dispenser

Produkt Information



BNR 59038, 59039

Produktbeskrivning

tesafilm® är tillverkad av återvunna PET-flaskor – transparent tejp med stark fixering. Perfekt för limning, packning, fixering, dekoration eller reparation. Säljs med en praktisk tejphållare tillverkad av 100 % återvunnen plast.

Egenskaper

- En hållbar profil: Bäraren är tillverkad av 90 % återvunna PET-flaskor
- Transparent tejp av hög kvalitet: En klar och pålitlig tejp som är osynlig på de flesta ytor
- En självhäftande produkt av högsta kvalitet: Tejpen är rivtålig och behåller sin klubbighet över tid
- Tyst avrullning: Tejpen lossnar ljudlöst från rullen
- Enkel att använda: tesafilm® minitejphållare är kompatibel med alla tesafilm® tejphållare och består av
- 90 % återvunnet material: UL2809-certifierad (ECVP Environmental Claim Validation Procedure)
- Återvinningsbarheten har testats med INGEDE 12-metoden: Påverkar inte bearbetningen av kartong

Egenskaper

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-------|
| • Återanvändbar | Ja | • Maximal rullbredd | 19 mm |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | • Maxlängd rulle | 10 m |
| • Material | Återvunnen PS
(polystyren) | • Sågtandat blad | Ja |
| • Max kärn diameter | 1 | | |

Certifikat

Certifierad enligt
INGEDE12

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalande eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=59032MD>