



tesa® 54988

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



Product Description

tesa® 54988 เป็นเทปใสสำหรับการลอกไลน์เนอร์ (tabbing) ที่มีแผ่นรอง PET พร้อมกาวยางสังเคราะห์ที่ใช้สำหรับลอกชั้นฟิล์มของ tesa® ACX^{plus} ประเภทต่างๆ

คุณสมบัติ :

- โปร่งใสเพื่อการวางตำแหน่งที่ง่ายและปลอดภัย
- มีความแข็งแรงสูงเพื่อให้ใช้งานได้ดี
- ที่จับสีขาวเพื่อการใช้งานที่แม่นยำ

การใช้งาน

- Finger-lift สำหรับการถอดชั้นได้อย่างรวดเร็วในการใช้งานแบบม้วน และไดคัท
- สำหรับการใช้งานแบบลอกไลน์เนอร์จากเทปหลายชั้นและ / หรือไดคัทในการดำเนินการเพียงครั้งเดียว

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|---------------|-------------------|---------|
| • Backing material | PET film | • Total thickness | 200 µm |
| • Type of adhesive | ยางสังเคราะห์ | • Color | โปร่งใส |

ข้อมูลเพิ่มเติม

โซลูชันที่เหมาะสม เช่นการใช้เทปลอกไลน์เนอร์จาก ACX^{plus} 78xx PV29, ACX^{plus} 745xx PV29 และ ACX^{plus} 771xx PV28

ขนาดมาตรฐาน: 10 มม. x 30 มม. รวม มือจับ 10 มม

คู่มือการใช้งาน:

- ใช้กับอุณหภูมิ 20 N / cm ที่ 15 ° C ถึง 40 ° C
- เวลาอยู่อาศัยที่แนะนำคือ 30 นาทีก่อนใช้งาน
- ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดทำได้โดยเริ่มต้นการถอดแถบ / ซับด้วยความเร็วสูงประมาณ 2 เมตร / วินาทีและทำม้วนน้อยกว่า 45 ° ระหว่างซับและเทป

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู "เคล็ดลับและเทคนิคสำหรับ tesa ACX^{plus} Tabbing"



tesa® 54988

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซ่าพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซ่าอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=54988>