

tesa® 54999 PV1



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทป PSA Tapping สำหรับการลอกไลเนอร์ออกได้ง่าย

tesa® 54999 PV1 เป็นเทปสีเขียวยาวโปร่งแสง สำหรับลอกไลเนอร์ ประกอบด้วย backing เป็น PET พร้อมด้วยกาวซิลิโคนและแถบไลเนอร์ที่ยื่นยาวออกมาสีขาว

คุณลักษณะและประโยชน์ ได้แก่:

- โปร่งแสง เพื่อให้ใช้งานและการใช้การที่เชื่อถือได้
- มีความแข็งแรงสูงทำให้ใช้งานได้ดี
- ไลเนอร์ส่วนที่ยื่นออกมาสีขาวเพื่อการแสดงตำแหน่งที่ถูกต้องแม่นยำ
- tesa® 54999 มีไลเนอร์พิเศษ PET สีขาว

การใช้งานหลัก

- ไลเนอร์ส่วนที่ยื่นยาวออกมาสำหรับการลอกได้เร็วในงานที่เป็นมันและไค้ท
- สำหรับงานดึงในแนวตรง ที่ใช้กันทั่วไปเพื่อติดเชื่อมกัน ลอกไลเนอร์จากชิ้นส่วนเทป/ไค้ทหลาย ๆ ชิ้นในเวลาเดียวกัน

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

ข้อมูลทางเทคนิค

- | | | | |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| • Backing material | ฟิล์ม PET | • Type of adhesive | ซิลิโคน |
| • Color | สีเขียว | • Type of liner | ฟิล์ม PET |
| • Total thickness | 150 µm | | |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ออกแบบมาเพื่อการใช้งานแบบแมนนวลกับไลเนอร์ PV 24 เคลือบซิลิโคนสีกรมท่า
ขนาดมาตรฐาน:

- 10x30 มม. รวม finger-lift 10 มม.
- 6x30 มม. รวม finger-lift 10 มม.

โปรดดู "เคล็ดลับและเทคนิคสำหรับ tesa® Tapping Tapes" สำหรับคำแนะนำการใช้งาน

tesa® 54999 PV1

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่
<http://l.tesa.com/?ip=54999>