



tesa® 6005

Thông tin Sản phẩm



Dụng cụ cắt bằng tay đóng gói chuyên nghiệp

Product Description

Máy cắt cầm tay tesa® 6005 là thiết bị rất bền dù có trọng lượng nhẹ, khổ rộng đặt vừa băng keo tesa® lên đến 25mm. Hệ thống 2 con lăn cung cấp phương pháp xử lý dễ dàng và bảo vệ an toàn từ lưỡi dao. Băng keo được cắt bằng cách nhấn cò trên tay cầm.

Dụng cụ cắt được trang bị bộ phận điều chỉnh sức ép liên tục.phanh có thể "thắt" chặt băng keo trong đóng gói theo yêu cầu. Tay cầm mềm giúp thao tác an toàn và thoải mái.

Đặc trưng

- Its system of 2 application rollers offers easy handling and a special blade-protection for safety.
- The tape is cut by pressing the trigger on the handle.
- The soft gummed handle ensures a secure and comfortable grip.
- The brake can be tightened when tight "strapping" of the tape around a package is desired.

Ứng dụng

Đặt dụng cụ cắt tesa® 6005 trên các thùng carton và kéo nó về phía mình. Băng keo không bị xước và được ép xuống bằng sự tiếp xúc 2 con lăn cao su. Để cắt băng keo, bấm cò và tiếp tục di chuyển dụng cụ. Luồng gắn cuộn: Cuộn băng keo tesa được đặt trên bánh xe băng keo như vậy mặt kết dính của băng nằm đối diện với tay cầm. Cuộn tesa® được đặt vào bánh xe băng keo, mặt keo sẽ hướng ra phía tay cầm. Mở ngược lại rồi dừng lại, cố định cò bấm. Kéo băng keo giữa con lăn và dừng lại. Để dừng lại bằng cách nhấn cò - dụng cụ cắt tesa® 6005 đã sẵn sàng để sử dụng.

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|------------------|-------|--------------------------|--------|
| • Core diameter | 3 | • Trọng lượng | 530 g |
| • Roll width max | 25 mm | • Đường kính cuộn tối đa | 170 mm |

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=06005>